

Спеціальні інструменти та пристрої. Верхні кінцівки.





Спеціальні інструменти та пристрої. Верхні кінцівки.

Щоб спростити процес вирівнювання протезів верхніх кінцівок, ми також постачаємо відповідні інструменти та спеціальні пристрої для цього.

Далі ви знайдете інформацію про:

- Спеціальні інструменти
- Пристрій (ої)



709S10 Шестигранний ключ

Г-подібний стрижень – оптимальна довжина робочої частини. Максимальна твердість із винятковою в'язкістю завдяки спеціальному сплаву. Поверхня хромована по нікелю.

Технічні дані

Номер артикулу	Довжина сторони	Розмір ключа	Вага	Матеріал
709S10=1.5	46.5 x 15.5 мм	1.5 мм	0.002 кг	Хромованадієва сталь
709S10=2	52 x 19 мм	2 мм	0.002 кг	Хромованадієва сталь
709S10=2.5	57 x 20 мм	2.5 мм	0.003 кг	Хромованадієва сталь
709S10=3	65 x 24 мм	3 мм	0.005 кг	Хромованадієва сталь
709S10=4	70 x 28 мм	4 мм	0,01 кг	Хромованадієва сталь
709S10=5	84 x 32 мм	5 мм	0.02 кг	Хромованадієва сталь
709S10=6	100 x 40 мм	6 мм	0.03 кг	Хромованадієва сталь
709S10=8	105 x 45 мм	8 мм	0,06 кг	Хромованадієва сталь
709S10=10	112 x 50 мм	10 мм	0.12 кг	Хромованадієва сталь
709S10=12	135 x 60 мм	12 мм	0.17 кг	Хромованадієва сталь



711M18 Монтажный ключ

Монтажний ключ використовується для точного затягування фіксувального пристрою 11S2 та для демонтажу від'єднаних кулькових підшипників.

Технічні дані

Номер артикулу
711M18



711M53 Пристрій для вакуумної витяжки

Інструмент для вакуумного формування приймальних гільз протезів рук із зовнішнім діаметром 260 мм.

Технічні дані

Номер артикулу	Зовнішній Ø	Внутрішній Ø
711M53	260 мм	250 мм



726W9 Ступінчасте свердло

З гострим наконечником, що не потребує попереднього свердління. Розширювані різальні кромки у вигляді конуса та радіально затілована задня поверхня для чистого різання. Зі шкалою в канавках. Три лиски на хвостовику. Не залишає задирок або слідів вібрації. Листовий метал: 0,1–2 мм, нержавіюча сталь V2A: 0,1–1 мм, кольорові метали: 0,1–5 мм, пластики: до 10 мм.

Технічні дані

Номер артикулу	Діаметр гільзи Ø	Діаметр	Вага	Матеріал
726W9=14	6 мм	14 мм	0.021 кг	Швидкорізальна сталь
726W9=20	8 мм	20 мм	0.052 кг	Швидкорізальна сталь
726W9=30	9 мм	30 мм	0.109 кг	Швидкорізальна сталь



743A19 Інструмент для вирівнювання

Підходить для ламінувальних кілець (артикул № 10S16) для електричної кисті Electric Hand 2000 (артикул № 8E51).

Технічні дані

Номер артикулу	Різьба	Діаметр	Довжина
743A19	M8	12 мм	169 мм



743A18 Інструмент для вирівнювання компонентів серії для дорослих

Інструмент для вирівнювання має різьбу M8 (діаметр: 12 мм, довжина: 280 мм).

Технічні дані

Номер артикулу	Діаметр	Довжина
743A18	12 мм	280 мм

При замовленні запасних частин, будь ласка, вкажіть діаметр (відповідає зовнішньому діаметру ламінувального кільця 10S1).




11S12 3'єднувальний елемент приймальної гільзи

3'єднувальний елемент приймальної гільзи призначений для фіксації юстирувального стрижня 743Y41 та для вирівнювання протеза верхньої кінцівки.

Технічні дані

Номер артикулу
11S12



640Z6 Робочий килимок

Робочий килимок (чорний) призначений для обладнання робочого місця спеціаліста з протезування верхніх кінцівок.

Технічні дані

Номер артикулу	Ширина
640Z6	530 мм



706R5 Універсальні плоскогубці

Універсальні плоскогубці мають зубчасті рифлені затискні губки з індукційним гартуванням. Чорні плоскогубці з чорним атраментованим покриттям, полірованою головкою та рукоятками з пластику.

Технічні дані				
Номер артикулу	Характеристики продукту	Довжина	Вага	Матеріал
706R5	Ручки з ПВХ-покриттям, з опорним шарніром із пазами, головка відполірована	250 мм	0,32 кг	Хромованадієва електросталь



706Z6 Міцні бокорізи

Потужні бокорізи призначені для різання товстого або твердого дроту. Ручки вкриті ПВХ, а основним матеріалом виробу є спеціальна інструментальна сталь.

Технічні дані				
Номер артикулу	Версія	Довжина	Макс. Ø дроту	Вага
706Z6=160	Ручки з ПВХ-покриттям	160 мм	1.6 мм	0,17 кг



706F3 Плоскогубці з плоскими губками

Технічні дані			
Номер артикулу	Версія	Довжина	Вага
706F3=140	Ручки з ПВХ-покриттям, полірована головка	140 мм	0.14 кг



799P1 Пінцет

Пінцет має загальну довжину 120 мм.

Технічні дані	
Номер артикулу	Довжина
799P1	120 мм



799P2 Пінцет

Пінцет із самофіксацією (зворотної дії).

Технічні дані

Номер артикулу	Довжина
799P2	155 мм



706Z10 Плоскогубці

Плоскогубці для вкручування системних електричних кистей 8Е39 у відповідне ламінувальне кільце. Також можуть використовуватися для демонтажу роз'єднаних кулькових підшипників у швидкознімному зап'ястному вузлі.

Технічні дані

Номер артикулу
706Z10



710H20 Шліцьова викрутка

Рукоятка Kraftform з ударостійкого пластику з інтегрованими м'якими зонами полегшує передачу крутного моменту, захищаючи кисть та руку майстра. Жало виготовлене з високолегованої спеціальної сталі.

Технічні дані

Номер артикулу	Версія	Ширина стрижня	Довжина стрижня
710H20=3	Стрижень: Круглий, з наконечником Lasertip Рукоятка: Kraftform, із захистом від перекочування	3 мм	80 мм
710H20=4	Стрижень: Круглий, з наконечником Lasertip Рукоятка: Kraftform, із захистом від перекочування	4 мм	100 мм
710H20=5	Стрижень: Круглий, з наконечником Lasertip Рукоятка: Kraftform, із захистом від перекочування	5 мм	100 мм
710H20=6	Стрижень: Круглий, з наконечником Lasertip Рукоятка: Kraftform, із захистом від перекочування	6 мм	125 мм
710H20=7	Стрижень: Круглий, з наконечником Lasertip Рукоятка: Kraftform, із захистом від перекочування	7 мм	150 мм
710H20=8	Стрижень: Круглий, з наконечником Lasertip Рукоятка: Kraftform, із захистом від перекочування	8 мм	175 мм
710H20=10	Стрижень: Круглий, з наконечником Lasertip Рукоятка: Kraftform, із захистом від перекочування	10 мм	200 мм

Арт. 710H20=3 не має лазерної насічки на наконечнику.



711M2 Монтажна пластина

Монтажна пластина використовується для прикручування монтажного інструмента (артикул № 711M1) до верстата.

Технічні дані

Номер артикулу
711M2



711M1 Монтажный инструмент

Монтажный инструмент для удержания кисти Michelangelo, а также системной электрической кисти (System Electric Hand). Одна сторона с внешней резьбой (артикул № M12X1.5) предназначена для протезных кистей, а другая сторона с внутренней резьбой (артикул № M12X1.5) — для системных электрических кистей та кисти Michelangelo.

Технічні дані

Номер артикулу
711M1



711M3 Инструмент для монтажа

Монтажный инструмент для фиксации системной электрической кисти (System Electric Hand) с променево-запястковым узлом быстрого від'єднання.

Технічні дані

Номер артикулу
711M3



711M64 Монтажный адаптер для Michelangelo

Монтажный адаптер с необходим для правильного надевания рукавички AxonSkin с целью защиты механизма кисти Michelangelo та для облегчения работы техника.

Технічні дані

Номер артикулу
711M64



711M7 Допоміжний монтажний засіб

Допоміжний монтажний засіб для прикріплення системних електричних кистей 8E39 до монтажного інструмента 711M1. Полегшує процес надягання та зняття внутрішньої кисті та протезної рукавички.

Технічні дані

Номер артикулу
711M7



711M16 Монтажний інструмент

Цей інструмент призначений для точного встановлення електричного ротатора 10S17 або з'єднувального елемента 10S4 у ламінаційне кільце 10S1.

Технічні дані

Номер артикулу
711M16



711M12 Паяльний пристрій

Паяльне пристосування для припаювання кабельного роз'єму 9E167 до коаксіальної втулки або кабелю кисті, а також для припаювання штекера втулки до двигуна.

Технічні дані

Номер артикулу
711M12



718H5 Ніж для зняття задирок

Ніж для зняття задирок оснащений надзвичайно гострим лезом, яке легко замінити.

Технічні дані

Номер артикулу	Характеристики продукту	Довжина	Вага
718H5	Захисний ковпачок, змінне лезо, ручка з пластиковим покриттям	160 мм	0,05 кг



718Y130 Змінні леза

Запасні леза для ножів 718H5 постачаються у спеціальному диспенсері. Це забезпечує безпечне зберігання та дозволяє безпечно виймати нове лезо.

Технічні дані

Номер артикулу	Призначення	Комплектація	Вага
718Y130	718H5 Ніж для зняття задирок	100 штук(и)	0,01 кг



743F1 Манометр для вимірювання сили щипкового хвату

Манометр використовується для перевірки сили хвату системних електричних кистей.

Технічні дані

Номер артикулу
743F1



633F11 Силіконове мастило 400, середньої в'язкості

- Антикоровий захист для штекерних з'єднань, наприклад Муо, E-MAG Active (кабельні роз'єми)
- Антикоровий захист, наприклад для приводних блоків
- Для планетарного редуктора приводного вузла у протезуванні верхніх кінцівок
- Для ізоляції компонентів у техніці ламінування
- Дуже висока стійкість до тепла та холоду
- Висока стійкість до зношування
- Гарна здатність до утворення захисної плівки

Технічні дані

Зображення	Номер артикулу	Маса нетто	Комплектація
	633F11	0.1 кг	Тюбик
	633F11=1	1 кг	Банка



633S2 Гель Procomfort

- Для гільз із Polytol
- Кремоподібна консистенція
- Запобігає статичному тертю на шкірі

Технічні дані

Зображення	Маса нетто
633S2	250 мл



636W23 Клей UHU Plus

- Для міцних клейових з'єднань
- Двокомпонентний епоксидний клей
- Основа: епоксидна смола (сполучна речовина), аліфатичні аміни (затверджувач)
- Зміна кількості затверджувача дозволяє отримати більш твердий або м'який кінцевий продукт (нормальне співвідношення змішування 1:1 за об'ємом, тобто смужки однакової довжини з тюбиків)
- Твердне за відсутності повітря



Технічні дані

Зображення	Маса нетто	Колір
636W23	18 г сполучної речовини та 15 г затверджувача	Медового кольору



Практична рекомендація:

- Чим вища температура затвердіння (прибл. +180 °C), тим вища адгезивна міцність

Інформаційний матеріал

646F297=GB	Адгезиви, шпаклівки, лаки та розчинники
------------	---



640F12 Спеціальний очищувач

У разі сильного забруднення слід негайно застосувати спеціальний очищувач для протезних рукавичок.

Технічні дані

Зображення	Для	Комплектація
640F12	Протезні рукавички	460 г

- Спеціальний очищувач (640F12) не можна використовувати для силіконових рукавичок.



640F13 Спрей з помпою

Користувач завжди повинен мати під рукою спрей з помпою, наповнений спеціальним очищувачем для протезних рукавичок, щоб мати змогу негайно скористатися ним у разі забруднення.

Технічні дані		
Номер артикулу	Для	Комплектація
640F13	640F12 Спеціальний очищувач	90 г

· Контейнер постачається пустим!



9E161 Нарізна кришка

Нарізна кришка для фіксації (утримання) трансмісії в корпусі редуктора.

Технічні дані		
Номер артикулу		
9E161		



641T10 Гіпсувальна сорочка

- Призначена для захисту тіла під час накладання гіпсу
- Призначена для кукс плеча та при вичлененні плечового суглоба
- Склад: 88% поліамід та 12% спандекс
- Запобігає подразненню шкіри
- Підходить для поверхонь

Технічні дані			
Номер артикулу	Розмір	Довжина	Ширина
641T10=M	M	665 мм	370 мм



641T9 Гіпсувальна панчоха

- Призначена для захисту тіла під час накладання гіпсу
- Для протезування передпліччя
- Склад: 88% поліамід та 12% спандекс
- Запобігає подразненню шкіри
- Підходить для поверхонь

Технічні дані			
Номер артикулу	Розмір	Довжина	Ширина
641T9=M	M	350 мм	75 мм

